

床置型 / 冷水専用



冷水供給能力アップ。NEW

冷凍サイクルの効率化により、1時間あたりの冷水供給能力が約10%アップしました。\*2



- (別売) グラスフィルター 取付
- 2方式 取水 (足踏みペダル) (ボタン)
- ※1 抗菌処理 ボタン (取水)
- 水道直結式

- ストレーナ
- 転倒防止
- NEW 無酸素銅管


認証登録番号B-58 (日本水道協会)

RW-226P\*3

161,700円 (税込) ☆  
147,000円 (税別) ☆

JANコード 45-49873-115344

○配管接続例 ※3



据え付け寸法図、本体固定穴位置図、給・排水の配管寸法図は、前ページに掲載している同じ寸法のRW-227PDを参照ください。

卓上型 / 冷水専用



- ワンタッチレバー式
- ※1 抗菌処理 センターカバー
- 水道直結式
- ストレーナ

- NEW 無酸素銅管

認証登録番号B-58 (日本水道協会)


RW-146P\*3

123,200円 (税込) ☆  
112,000円 (税別) ☆


JANコード 45-49873-115337

○据え付け寸法図


左右200mm以上、上部300mm以上の放熱スペースを確保。  
外形寸法: 幅300×奥行445(水入・抜口含む465)×高さ540mm



○給・排水の配管寸法図



○配管接続例 ※3



※3 図は配管の一例です。各配管に記載した配管径は硬質塩化ビニルライニング銅管を使用する場合の配管径です。配管の詰まりを防止するため付属の外付けストレーナをキャップが下になるように配管してください。配管に必要なバルブ類や管材は付属していません。水入口バルブは水量調整に適するグローブバルブ型を使用してください。

※飲料水出口から飲料水が垂れることがあります。これは水を冷やすためにタンク内に氷が生成された場合や、飲料水取り出し直後の配管部に入っている水が垂れることで起こる現象です。故障ではありません。

■ウォータークーラー / 仕様一覧表

方式 タイプ	水道直結式		
	床置型		卓上型
型式	RW-227PD 193,600円(税込) ☆ 176,000円(税別) ☆	RW-226P 161,700円(税込) ☆ 147,000円(税別) ☆	RW-146P 123,200円(税込) ☆ 112,000円(税別) ☆
1時間あたりの冷水供給能力 50/60Hz*4	約11L / 約12L	約11L / 約12L	約10L / 約11L
1時間あたりの標準使用可能人員 (めやす) 50/60Hz*5	約55人 / 約60人	約55人 / 約60人	約80人 / 約90人
定格消費電力 (W) 50/60Hz	冷水 176 / 190	冷水 176 / 190	冷水 176 / 190
電源	単相100V 50/60Hz		
運転電流 (A) 50/60Hz	冷水 3.0 / 2.7	冷水 3.0 / 2.7	冷水 3.0 / 2.7
タンク容量	ステンレス鋼製 2L 自動洗浄機能付	ステンレス鋼製 2L	ステンレス鋼製 2L
取水方式	足踏みペダル 押しボタン両用		ワンタッチレバー式
配管口径	給水口	水道直結式給水接続口 メネジRc1/2	水道直結式給水接続口 オネジG1/2B
	排水口	排水接続口メネジRc1	排水受 (1.4L) または排水ホース*6
冷水温度	約6℃		
付属品	L字形本体固定金具 / ストレーナ		ストレーナ
質量 (kg)	23	22	17
外形寸法 (幅×奥行×高さ) mm	340×346×1,030	340×346×1,030	300×445*7×540

■冷水が使用可能になる時間の目安

方式 型式	水道直結式		
	RW-227PD	RW-226P	RW-146P
所要時間*8 冷水	約25分	約20分	約20分

■別売部品

ノズルからコップなどに飲料水を注ぐときに

グラスフィルター (185ミリ)

部品番号: RW-200P 011  
希望小売価格: 5,060円 (税込)  
対応機種: RW-227PD / RW-226P

グラスフィルター (300ミリ)

部品番号: RW-200P 012  
希望小売価格: 5,555円 (税込)  
対応機種: RW-227PD / RW-226P



ホコリが発生しやすい場所で使用されるときに

外付けフィルター

部品番号: RW-225PD 020  
希望小売価格: 6,380円 (税込)  
適用機種: RW-227PD / RW-226P



※銭湯・スポーツジム・学校等ホコリが発生しやすい場所では製品購入時よりご使用ください。

衛生的にご使用いただくために、RW-226P・146Pは毎日1回の通水と、毎月1回の冷却タンクの洗浄が必要です。\*4 周囲温度30℃、水入口温度25℃、水出口温度10℃の場合。\*5 卓上型は、1人あたり1時間。\*7 水入・抜口含む465mm。\*8 使用時季や使用状況、水温によって異なる場合があります。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。○商品とカタログの写真的色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なります。